

# NewLife® Intensity® 10

Concentrador estacionário de alto fluxo

CAIRE®  
*O<sub>2</sub> is what we do.*



**DESENHO COMPROVADO PELO TEMPO**  
**ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÉNIO VERSÁTIL**  
**FACILIDADE DE ASSISTÊNCIA**





# Solução de oxigénio terapêutico de confiança, concebida para frotas de equipamento médico em todo o mundo

## Inovação na administração de oxigénio criada para durar

Desde a sua apresentação em 2009, o NewLife Intensity 10 tem sido um concentrador estacionário de alto fluxo de confiança que responde às necessidades de fornecimento de oxigénio dos pacientes em mais de 100 países incluindo aplicações de especialidade em instalações domésticas e de cuidados de saúde.

### Desenho comprovado pelo tempo

- **Fiabilidade líder da indústria** - taxa de fiabilidade fora da caixa superior a 99% e taxa de reparação de garantia inferior a 2%\*
- **Garantia abrangente** - 3 anos de garantia do dispositivo
- **Durabilidade** - concebido com compressores e filtros de grandes dimensões para minimizar a assistência

### Administração de oxigénio versátil

- **Administração de oxigénio** - até 95,5% de concentração até 10 LPM, satisfazendo uma vasta gama de prescrições de doentes
- **Alta pressão de saída** - o primeiro concentrador de oxigénio que oferece 20 psi para suportar aplicações especiais e até 60 m de tubo de oxigénio
- **Eficiência energética** - consumo de energia reduzido para minimizar o ónus financeiro da conta de energia do paciente

### Facilidade de assistência

- **Manutenção mínima** - desenho e desempenho de qualidade comprovada para minimizar a assistência necessária
- **Design modular** - menos componentes reduzem o tempo e o esforço de manutenção do dispositivo
- **Diagnósticos melhorados** - os alertas de alarme incorporados permitem a rápida resolução de problemas

\*dados em ficheiro



## Especificações do NewLife Intensity 10

### TAXA DE FLUXO

2,0 – 10,0 LPM

### DIMENSÕES

27,5 x 16,5 x 14,5 pol.  
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

### PESO

26,3 kg (58 lb)

### NÍVEL DE SOM

58 dB(A)

### PRESSÃO DE SAÍDA

20 psig (138 kPA)

### ALIMENTAÇÃO

600 W

### TUBO MÁXIMO

61 m (200 pés)

### GARANTIA

3 anos

### CALENÁRIO DE MANUTENÇÃO

Filtro de feltro - Substituição após 1 ano

Filtro de admissão – Limpar semanalmente



## Acessórios


### CÂNULA NASAL

#### Adulto

7 pés (2,1 m) CU002-1  
25 pés (7,6 m) CU002-4

#### Pediátrica

7 pés (2,1 m) CU002-7



### GARRAFA HUMIDIFICADORA

Número do artigo HU003-1

Caudal 6-15 LPM HU014-1



### MÁSCARA

#### Adulto, Concentração

(modelo sobre a orelha)  
7 pés (2,1 m) CU006-1



#### Pediátrica, Concentração

7 pés (2,1 m) CU007-1



### TUBOS DE OXIGÊNIO

7 pés (2,1 m) CU004-2  
25 pés (7,6 m) CU004-3  
50 pés (15,2 m) CU004-1

### ADAPTADOR DA SAÍDA DE OXIGÊNIO

Números dos artigos

Preto F0025-1

Verde B-776945-00





# SureFlow™


## Administração de oxigénio económica para vários pacientes a partir de uma única fonte

### Controlo de fluxo multi-pacientes

Combine a Intensidade do NewLife 10 com a estação de fluxo de oxigénio SureFlow multi-pacientes para servir vários pacientes de forma económica com uma única fonte de oxigénio. O SureFlow é uma estação de fluxo de engenharia única, que administra eficazmente o oxigénio de grau médico de um concentrador de oxigénio ou de outra fonte única de oxigénio. O SureFlow está configurado com cinco medidores de baixo fluxo e pode ser utilizado numa vasta gama de configurações para acomodar uma grande variedade de necessidades dos pacientes, permitindo a administração de oxigénio para cuidados críticos até 10 LPM.

#### Posicionamento

- Colocado sobre uma mesa ou secretária
- Montado na parede



#### Aplicações diversificadas

- Uso pediátrico e para adultos em hospitais, clínicas, abrigos de emergência
- Áreas subdesenvolvidas com infraestruturas reduzidas ou inexistentes para a administração de oxigénio terapêutico
- Necessidades de oxigénio pediátrico de baixo fluxo numa creche de cuidados críticos em países de baixo a médio rendimento

#### Utilização ideal

- Serve até cinco indivíduos por unidade SureFlow
- Ligue duas ou mais unidades SureFlow para servir mais indivíduos

### Especificações do SureFlow

#### FLUXÓMETROS

É possível usar fluxómetros de baixo fluxo, de 1/10 LPM a 1 LPM com aumentos de 0,1/10 LPM com linhas pretas para um ângulo de visão apropriado.

#### PRECISÃO DOS FLUXÓMETROS

±10% ou 200 mL, o que for maior

#### PRESSÃO MÁXIMA DE ADMISSÃO

20 psig (138 kPa)

#### DIMENSÕES

5,8 x 9,7 x 7,2 pol.  
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

#### PESO

1,49 kg (3,28 lb)

#### GARANTIA

3 anos em peças

#### HOMOLOGAÇÕES INTERNACIONAIS

CE 0459 (apenas FM069-2)  
Certificação ISO 13485:2016



Saiba mais sobre o NewLife Intensity 10 e produtos de acessórios em

[CAIREinc.com](http://CAIREinc.com)

  
**CAIRE®**

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções de utilização do produto para obter mais informações sobre as indicações, as contraindicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto aplicável.

© 2022 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados. ML-CONC0084-6 H